

# TVÄTTANVISNINGAR

## MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5735

Ovan nämnda modell kan tvättas säkert på följande sätt:

1. Använd kommersiellt tvättmedel (använd INTE kemtvättmedel!)
2. Tvätta i ljummet till medelvarmt vatten, inte över 40°C/104°F
3. Tvätta i 30 minuter
4. Skölj i kallt vatten
5. Upprepa tvätt och sköljning om handskarna är hårt smutsade
6. Skölj i kallt vatten

Lägg med flera bitar tjock kanvas i andra tvättcykeln vid tvätt av hårt smutsade handskar. Friktionen mot kanvasbitarna hjälper till att lossa och avlägsna hårt sittande smuts.

**Mekaniska egenskaper testas och certifieras för 3 tvättcykler med ovanstående metod.**

### Viktig anmärkning

Handskarnas funktion kan och kommer att försämrats med användning och tvätt. För kritiska arbeten som kräver skär- och värmeresistens bör tester utföras efter användning och tvätt för att säkerställa att handskarna fortfarande uppfyller funktionskraven för dem som använder dem. ATG kan inte påta sig något ansvar efter att handskarna har tvättats.

Om du behöver mer information får du gärna kontakta en av våra samarbetspartner som du hittar på vår webbplats [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).

