

MaxiChem®

proRange®

Équipé de notre technologie innovante TRIttech™, qui permet au gant d'être 30% plus fin et 100% plus confortable tout en conservant de bonnes performances mécaniques.



TECHNOLOGIES UTILISÉES



Plus de confort, plus de performances, meilleure protection
TRIttech™ emploie 3 couches assurant chacune une fonction unique et essentielle et qui sont assemblées pour créer un ensemble solide tout en restant souple et confortable. Confort, performance et protection s'allient d'une manière innovante.



Pour une protection contre les huiles, les liquides et les produits chimiques

Résistance chimique - délivrée via notre plate-forme technologique LIQUIttech®.



Pour réduire la fatigue de la main

Ultraléger - l'enduit synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger de premier ordre fournit un confort, une sensibilité, une préhension et une dextérité de premier plan.

Poignet fermant - maintient le poignet contre la peau afin de maintenir le bout des doigts contre les extrémités, ce qui optimise la dextérité.



Pour une meilleure performance

Notre finition en micro-capsules avec revêtement antidérapant permet une préhension contrôlée et améliorée en milieu huileux et humide. Le revêtement antidérapant est uniquement appliqué aux endroits nécessaires - dans la zone de la paume - afin de garantir que la flexibilité n'est pas compromise. GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

PROPRETÉ GARANTIE

Le programme HandCare® constitue la ligne de conduite pour la fabrication de chaque produit ATG®. Non seulement nous nous assurons que toutes les substances utilisées dans notre processus de fabrication sont sûres pour nos employés (ISO 45000, REACH), mais nous lavons également tous les gants après le processus de production comme une étape supplémentaire afin de garantir une propreté absolue. Au cours de ce processus de lavage, nous utilisons essentiellement de l'eau de pluie, traitée et continuellement recyclée en circuit fermé dans nos propres installations de traitement de l'eau.

Ce processus unique nous permet de garantir que nos gants sont propres « fraîchement sortis de l'emballage » et certifié Oeko-Tex® selon le standard 100. Nous n'utilisons aucune SVHC pendant notre processus de fabrication (substances classifiées extrêmement préoccupantes selon REACH).

Comme si cela ne suffisait pas, nos gants sont également accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Le label Skin Health Alliance donne, pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, aux utilisateurs de gants de protection la certitude que la gamme complète des gants ATG® est « dermatologiquement sûre » et que la science et les recherches sous-jacentes à l'aboutissement de nos produits sont fiables.

Vous trouverez plus d'informations sur HandCare® par ATG® sur le site www.atg-glovesolutions.com.



PROPRETÉ GARANTIE



	76-730	76-830
Conception	Manchette - 35 cm	Manchette - 35 cm
Enduit	Bleu clair	Vert
Support	Blanc	Blanc
Tailles	Taille 7 (S) - Taille 11 (XXL)	Taille 7 (S) - Taille 11 (XXL)
Épaisseur de la paume	1.10 mm	0.90 mm
Longueur	35 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3131A	4111A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	KLMNOP	JKLMNOJKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	Oui	Oui
EN 407:2020	X1XXXX	

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME MAXICHEM®



MaxiChem® Cut™ with TRitech™

Équipé de notre technologie innovante TRitech™, qui permet au gant d'être 30 % plus fin et 100 % plus confortable tout en conservant de bons niveaux de performances mécaniques et de protection contre les coupures.



MaxiChem® Cut™

MaxiChem® Cut™ a été conçu et développé pour les personnes travaillant avec des substances **chimiques dans un environnement exigeant une résistance à la coupure**. Il est certifié en tant que produit de type A selon la norme EN ISO 374:2016 + A1:2018.

Où les utiliser :

MAXICHEM® EST CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS CHIMIQUES. AVANT DE L'UTILISER, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE GANT EST APPROPRIÉ POUR LES PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS.

MaxiChem[®]

CUT[™]

proRange[®]

Équipé de notre technologie innovante TRIt[™], qui permet au gant d'être 30 % plus fin et 100 % plus confortable tout en conservant de bons niveaux de performances mécaniques et de protection contre les coupures.



TECHNOLOGIES UTILISÉES



Plus de confort, plus de performances, meilleure protection
TRIt[™] emploie 3 couches assurant chacune une fonction unique et essentielle et qui sont assemblées pour créer un ensemble solide tout en restant souple et confortable. Confort, performance et protection s'allient d'une manière innovante.



Pour une protection contre les coupures
Fibres novatrices - CUTtech[®] associe et mélange des fils et des fibres très performants qui confèrent aux gants différents degrés de protection contre les coupures, en vue d'assurer un maximum de confort et de satisfaction pour l'utilisateur.



Pour une protection contre les huiles, les liquides et les produits chimiques
Résistance chimique - délivrée via notre plate-forme technologique LIQUIt[®].



Pour réduire la fatigue de la main
Ultraléger - l'enduit synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger de premier ordre fournit un confort, une sensibilité, une préhension et une dextérité de premier plan.

Poignet fermant - maintient le poignet contre la peau afin de maintenir le bout des doigts contre les extrémités, ce qui optimise la dextérité.



Pour une meilleure performance
Notre finition en micro-capsules avec revêtement antidérapant permet une préhension contrôlée et améliorée en milieu huileux et humide. Le revêtement antidérapant est uniquement appliqué aux endroits nécessaires – dans la zone de la paume – afin de garantir que la flexibilité n'est pas compromise. GRIPtech[®] diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

PROPRETÉ GARANTIE

Le programme HandCare[®] constitue la ligne de conduite pour la fabrication de chaque produit ATG[®]. Non seulement nous nous assurons que toutes les substances utilisées dans notre processus de fabrication sont sûres pour nos employés (ISO 45000, REACH), mais nous lavons également tous les gants après le processus de production comme une étape supplémentaire afin de garantir une propreté absolue. Au cours de ce processus de lavage, nous utilisons essentiellement de l'eau de pluie, traitée et continuellement recyclée en circuit fermé dans nos propres installations de traitement de l'eau.

Ce processus unique nous permet de garantir que nos gants sont propres « fraîchement sortis de l'emballage » et certifié Oeko-Tex[®] selon le standard 100. Nous n'utilisons aucune SVHC pendant notre processus de fabrication (substances classifiées extrêmement préoccupantes selon REACH).

Comme si cela ne suffisait pas, nos gants sont également accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Le label Skin Health Alliance donne, pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, aux utilisateurs de gants de protection la certitude que la gamme complète des gants ATG[®] est « dermatologiquement sûre » et que la science et les recherches sous-jacentes à l'aboutissement de nos produits sont fiables.

Vous trouverez plus d'informations sur HandCare[®] par ATG[®] sur le site www.atg-glovesolutions.com.



MaxiChem[®]





CUT[™]



proRange[®]

PROPRETÉ GARANTIE



	76-833	76-733
Conception	Manchette - 35 cm	Manchette - 35 cm
Enduit	Vert	Bleu clair
Support	Blanc	Blanc
Tailles	Taille 7 (S) - Taille 11 (XXL)	Taille 7 (S) - Taille 11 (XXL)
Épaisseur de la paume	1.10 mm	1.30 mm
Longueur	35 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4321B	4341C
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	JKLMNOJKLMNO	KLMNOPKLMNOP
EN ISO 374-5: 2016 	Oui	Oui
EN 407:2020 		X1XXXX

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME MAXICHEM[®]



MaxiChem[®] with TRltech[™]

Équipé de notre technologie innovante TRltech[™], qui permet au gant d'être 30% plus fin et 100% plus confortable tout en conservant de bonnes performances mécaniques.



MaxiChem[®] Cut[™]

MaxiChem[®] Cut[™] a été conçu et développé pour les personnes travaillant avec des substances **chimiques dans un environnement exigeant une résistance à la coupure**. Il est certifié en tant que produit de type A selon la norme EN ISO 374:2016 + A1:2018.

Où les utiliser :

MAXICHEM[®] CUT[™] EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS CHIMIQUES AVEC UN RISQUE DE COUPURE ÉLEVÉ. AVANT DE L'UTILISER, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE GANT EST APPROPRIÉ POUR LES PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS.

Le présent document est la propriété d'ATG[®] et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.



Intelligent Glove Solutions

MaxiChem[®]

CUT[™]

proRange[®]

MaxiChem[®] Cut[™] a été conçu et développé pour les personnes travaillant avec des substances chimiques dans un environnement exigeant une résistance à la coupure. Il est certifié en tant que produit de type A selon la norme EN ISO 374:2016 + A1:2018.



TECHNOLOGIES UTILISÉES



Pour une protection contre les coupures

Fibres novatrices - CUTtech[®] associe et mélange des fils et des fibres très performants qui confèrent aux gants différents degrés de protection contre les coupures, en vue d'assurer un maximum de confort et de satisfaction pour l'utilisateur.



Pour une protection contre les huiles, les liquides et les produits chimiques

Résistance chimique - délivrée via notre plate-forme technologique LIQUtech[®].



Pour réduire la fatigue de la main

Ultraléger - l'enduit synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger de premier ordre fournit un confort, une sensibilité, une préhension et une dextérité de premier plan.

Poignet fermant - maintient le poignet contre la peau afin de maintenir le bout des doigts contre les extrémités, ce qui optimise la dextérité.



Pour une meilleure performance

Notre finition en micro-capsules avec revêtement antidérapant permet une préhension contrôlée et améliorée en milieu huileux et humide. Le revêtement antidérapant est uniquement appliqué aux endroits nécessaires - dans la zone de la paume - afin de garantir que la flexibilité n'est pas compromise. GRIPtech[®] diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

PROPRETÉ GARANTIE

Le programme HandCare[®] constitue la ligne de conduite pour la fabrication de chaque produit ATG[®]. Non seulement nous nous assurons que toutes les substances utilisées dans notre processus de fabrication sont sûres pour nos employés (ISO 45000, REACH), mais nous lavons également tous les gants après le processus de production comme une étape supplémentaire afin de garantir une propreté absolue. Au cours de ce processus de lavage, nous utilisons essentiellement de l'eau de pluie, traitée et continuellement recyclée en circuit fermé dans nos propres installations de traitement de l'eau.

Ce processus unique nous permet de garantir que nos gants sont propres « fraîchement sortis de l'emballage » et certifié Oeko-Tex[®] selon le standard 100. Nous n'utilisons aucune SVHC pendant notre processus de fabrication (substances classifiées extrêmement préoccupantes selon REACH).

Comme si cela ne suffisait pas, nos gants sont également accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Le label Skin Health Alliance donne, pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, aux utilisateurs de gants de protection la certitude que la gamme complète des gants ATG[®] est « dermatologiquement sûre » et que la science et les recherches sous-jacentes à l'aboutissement de nos produits sont fiables.

Vous trouverez plus d'informations sur HandCare[®] par ATG[®] sur le site www.atg-glovesolutions.com.



PROPRETÉ GARANTIE



56-633

Conception	Manchette - 30 cm
Enduit	Noir
Support	Neutre
Tailles	Taille 7 (S) - Taille 12 (XXXL)
Épaisseur de la paume	1.40 mm
Longueur	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4342B
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	JKLMNOJKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	Oui
Sans silicone	Oui

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME MAXICHEM[®]



MaxiChem[®] with TRltech[™]

Équipé de notre technologie innovante TRltech[™], qui permet au gant d'être 30% plus fin et 100% plus confortable tout en conservant de bonnes performances mécaniques.



MaxiChem[®] Cut[™] with TRltech[™]

Équipé de notre technologie innovante TRltech[™], qui permet au gant d'être 30 % plus fin et 100 % plus confortable tout en conservant de bons niveaux de performances mécaniques et de protection contre les coupures.

Où les utiliser :

MAXICHEM[®] CUT[™] EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS CHIMIQUES AVEC UN RISQUE DE COUPURE ÉLEVÉ. AVANT DE L'UTILISER, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE GANT EST APPROPRIÉ POUR LES PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS.

Le présent document est la propriété d'ATG[®] et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
 Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.